


EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Cover



Aluminium Side panel 3mm to increase the EMC shielding effect of the subrack by covering the not needed cut-outs.

认证



功能

用于增强横向射频屏蔽功能的侧面板盖

装配在标准侧面板外侧

内含装配材料

技术参数

材料:	铝
产品系列:	EuropacPRO
完成:	钝化
产品类型:	侧面板
搭配:	插箱
类型:	H 型
EMC 屏蔽:	是

Table 1/1

物料号	机架高度	深度	包装数量	长度	包装单位	快速发货
-----	------	----	------	----	------	------

24563-255	3U	175mm	2	175mm	对	No
24563-256	3U	235mm	2	235mm	对	No
24563-257	3U	275mm	2	275mm	对	No
24563-258	3U	277.75mm	2	277.75mm	对	No
24563-259	3U	295mm	2	295mm	对	No
24563-260	3U	355mm	2	355mm	对	No
24563-261	3U	415mm	2	415mm	对	No
24563-262	3U	495mm	2	495mm	对	No
24563-265	4U	175mm	2	175mm	对	No
24563-266	4U	235mm	2	235mm	对	No
24563-267	4U	295mm	2	295mm	对	No
24563-268	4U	355mm	2	355mm	对	No
24563-269	4U	415mm	2	415mm	对	No
24563-270	4U	495mm	2	495mm	对	No
24563-275	6U	175mm	2	175mm	对	No
24563-276	6U	235mm	2	235mm	对	No
24563-277	6U	275mm	2	275mm	对	No

24563-278	6U	277.75mm	2	277.75mm	对	No
24563-279	6U	295mm	2	295mm	对	No
24563-280	6U	355mm	2	355mm	对	No
24563-281	6U	415mm	2	415mm	对	No
24563-282	6U	495mm	2	495mm	对	No

其他产品详情

侧板和 19 寸角规以Tox 方式连接。toxen = 不需要辅助物料的铆接技术。通过特殊工具和高压力方式实现。

可应要求提供 9 U 高度的。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE