

导轨头, PC



Plastic end pieces for individual multi-piece guide rails with plastic or Aluminum extrusion mid-piece. Available as type Standard or Accessory.

认证



功能

适用于单个多件式导轨的导轨尾端件 (PC)，带塑料或铝制挤压中间件。

提高防火安全性能, 符合 EN 45545-2 规范 R22, R23 和 R24 中的最高危险等级 HL3

“无卤素”, 符合 IEC 61249-2-21 标准

适用于标准 PCB 长度的中间件 (160, 220, 280 和 340 mm), 并提供 1000 mm 版本的特殊尺寸

导轨可以卡入水平横梁 (铝挤压件) 或 1.5 mm 厚板中

可采用螺栓固定, 以满足更高的冲击和振动要求

可选 ESD 夹, 用于 PCB 和水平横梁之间的导电触点

技术参数

搭配: 插箱; 仪器箱; 机箱

产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

材料: 纤维增强型塑料

产品类型: 导轨端件

Table 1/1						
物料号	包装数量	符合	类型	包装单位	槽宽	快速发货
64568-018	1	EN 45545-2	附件	对	2.5	No
64568-004	1	EN 45545-2	标准	对	2	No
64568-014	1	EN 45545-2	标准	对	2.5	No
64568-093	1	EN 45545-2	编码销钉	对	2.5	No
64568-094	1	EN 45545-2	编码销钉	对	2.5	No
64568-095	1	EN 45545-2	编码销钉	对	2.5	No
64568-008	1	EN 45545-2	附件	对	2	No

其他产品详情

以多个标准包装的形式交货。以单件为单位定价。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE