

Inpac 19" 机箱



The nVent SCHROFF Inpac chassis, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies and also can be used for desktop applications.

认证



功能

可选接地套件

RAL 7030 静电喷涂

可配合 19" 元器件装配, 亦可装配安装板

底板上有三排进气通风孔

铝结构, 带压铸前框架和后框架

IP 20, 符合 IEC 60529

外部尺寸符合 IEC 60297-3-101 标准

接地连接器符合: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 第 1 部分, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1

可改装, 如开孔或涂漆

技术参数

机架宽度: 84HP

产品类型: 仪器箱

Table 1/2

物料号	机架高度	深度	包装数量	安装	符合	EMC 屏蔽
10828-151	3U	254.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否
10828-152	3U	314.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否
10828-153	3U	374.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否
10828-154	3U	434.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否
10828-156	4U	254.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否
10828-157	4U	314.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否
10828-158	4U	374.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否
10828-159	4U	434.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否
10828-168	6U	374.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否
10828-169	6U	434.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否
10828-171	2U	254.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否
10828-172	2U	314.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否
10828-173	2U	374.5mm	1	机架	IEC 60297-3-101	否

Table 2/2

物料号	完成	材料	静态负载	快速发货
10828-151	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No

物料号	完成	材料	静态负载	快速发货
10828-152	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No
10828-153	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No
10828-154	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No
10828-156	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No
10828-157	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No
10828-158	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No
10828-159	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No
10828-168	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No
10828-169	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No
10828-171	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No
10828-172	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No
10828-173	粉末涂层	铝, 钢	15kg	No

其他产品详情

安装 19" 组件时的最大安装空间为 75 HP。

交付范围包含用于固定后面板和前面板的螺钉。

可提供其他颜色的盖板和底板。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE