


适用于静态梯形把手的 U 型材前面板



U

型材前面板。可装配塑料或铝型材静态梯形把手。前面板可以用泡沫屏蔽条进行屏蔽。

认证



功能

铝挤压件, 正面阳极氧化, 背面导电, 定位销压入, 不锈钢

前面板, U 型, 屏蔽型

技术参数

材料:	铝
完成:	阳极氧化; 钝化
附件类型:	前面板
产品类型:	前面板
类型:	把手前面板 (PIU)
EMC 屏蔽:	无 (可改装)

Table 1/3

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	手柄类型	安装	垫片类型
30849-086	3U	3HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-087	3U	4HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-088	3U	5HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-097	6U	3HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-089	3U	6HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-091	3U	8HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-090	3U	7HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-098	6U	4HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-092	3U	10HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-093	3U	12HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-099	6U	5HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-100	6U	6HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-101	6U	7HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-102	6U	8HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-103	6U	10HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC
30849-104	6U	12HP	1	梯形，静态， 铝制型材	正面螺钉安装	织物 EMC

Table 2/3

物料号	正面表面处理	反面表面处理	边缘处理	符合	深度	高度
30849-086	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-087	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-088	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-097	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-089	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-091	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-090	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-098	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-092	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-093	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-099	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-100	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-101	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-102	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-103	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-104	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm

Table 3/3

物料号	宽度	快速发货
30849-086	14.9mm	No
30849-087	20mm	No
30849-088	25mm	No
30849-097	14.9mm	No
30849-089	30.1mm	No
30849-091	40.3mm	No
30849-090	35.2mm	No
30849-098	20mm	No
30849-092	50.5mm	No
30849-093	60.6mm	No
30849-099	25mm	No
30849-100	30.1mm	No
30849-101	35.2mm	No
30849-102	40.3mm	No
30849-103	50.5mm	No
30849-104	60.6mm	No

其他产品详情

请单独订购 EMC 型材屏蔽材料。

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE