

PSU 19" 交流/直流最大功率 100 W, 单柜, 可调节



Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications.

具有广泛的交流输入范围和一种单一可调节输出电压。

认证



功能

宽幅电压输入 90 ... 264 VAC 和 100 ... 360 VDC，带有源功率因数校正 (PFC)

1 输出电压

电源信号：输出电压正常

输出电压的宽调节范围

集成去耦二极管，支持冗余应用

有源均流总线 (CSB)

技术参数

Table 1/2

物料号	类型	交流输入电压	直流输入电压	电源	输出电压数	电压 1
13100-134	19" 开关模式	90 - 264V		102W	1	16V

物料号	类型	交流输入电压	直流输入电压	电源	输出电压数	电压 1
13100-133	19" 开关模式	90 – 264V	100 – 360V	100W	1	4.5V

Table 2/2						
物料号	电流 1	机架高度	机架宽度	深度	包装数量	快速发货
13100-134	3.4A	3U	6HP	171.93mm	1	No
13100-133	5.9A	3U	6HP	171.93mm	1	No

其他产品详情

请单独订购前面板。

电源电压为 190 V AC 且 Ta= 0 ... 50 °C 时的输出数据。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE