

RatiopacPRO 19" 安装机箱, Retrofittable Shielding With Handles



nVent SCHROFF RatiopacPRO 仪器箱可为 19"

和单个电子组件提供电子保护。这种灵活、可靠的仪器箱可轻松从桌面式转换为 19"

机架安装仪器箱，包含四种不同的选项。此版本的机箱配有安装支架和把手，用于装配在 19" 机架中。

认证



功能

仪器箱，适合单独装配 19 寸标准组件或特殊内部安装组件，例如，安装板

设计可适配助插器/助拔器把手，符合 IEC 60297-3-102 和 IEEE 1101.10 标准，适用于 CompactPCI 和 VME64x 应用

带有 19" 安装支架和前把手的版本

可加装 EMC 屏蔽组件

适用 160 mm, 220 mm, 280 mm, 和 340 mm 板卡深度（取决于机箱深度）

无可见螺钉；保护层部件无需工具即可拆卸

对称设计，前后侧结构相同

符合 DIN EN 62368-1

技术参数

机架宽度: 84HP

产品类型: 仪器箱

类型: 用于安装单个电子器件的仪器箱

EMC 屏蔽: 无 (可改装)

产品系列: RatiopacPRO

Table 1/3

物料号	机架高度	深度	包装数量	可用高度	可用宽度	前部框架结构
24572-620	2U	255.5mm	1	67.9mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-623	2U	315.5mm	1	67.9mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-624	2U	375.5mm	1	67.9mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-625	2U	435.5mm	1	67.9mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-626	2U	495.5mm	1	67.9mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-630	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-633	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-634	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-635	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-636	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁

物料号	机架高度	深度	包装数量	可用高度	可用宽度	前部框架结构
24572-640	4U	255.5mm	1	156.8mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-643	4U	315.5mm	1	156.8mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-644	4U	375.5mm	1	156.8mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-645	4U	435.5mm	1	156.8mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-646	4U	495.5mm	1	156.8mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-660	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-663	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-664	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-665	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁
24572-666	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	19" 安装支架, 带把手, 水平横梁

Table 2/3

物料号	制冷选项	符合	完成	高度	材料	防护等级
-----	------	----	----	----	----	------

24572-620	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	88.1mm	铝	IP20
24572-623	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	88.1mm	铝	IP20
24572-624	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	88.1mm	铝	IP20
24572-625	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	88.1mm	铝	IP20
24572-626	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	88.1mm	铝	IP20
24572-630	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	132.6mm	铝	IP20

24572-633	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	132.6mm	铝	IP20
24572-634	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	132.6mm	铝	IP20
24572-635	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	132.6mm	铝	IP20
24572-636	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	132.6mm	铝	IP20
24572-640	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24572-643	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20

24572-644	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24572-645	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24572-646	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24572-660	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	265.9mm	铝	IP20
24572-663	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	265.9mm	铝	IP20
24572-664	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	265.9mm	铝	IP20

24572-665	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	265.9mm	铝	IP20
24572-666	否	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	265.9mm	铝	IP20

Table 3/3			
物料号	静态负载	宽度	快速发货
24572-620	25kg	448.9mm	No
24572-623	25kg	448.9mm	No
24572-624	25kg	448.9mm	No
24572-625	25kg	448.9mm	No
24572-626	25kg	448.9mm	No
24572-630	25kg	448.9mm	No
24572-633	25kg	448.9mm	No
24572-634	25kg	448.9mm	No
24572-635	25kg	448.9mm	No
24572-636	25kg	448.9mm	No
24572-640	25kg	448.9mm	No

物料号	静态负载	宽度	快速发货
24572-643	25kg	448.9mm	No
24572-644	25kg	448.9mm	No
24572-645	25kg	448.9mm	No
24572-646	25kg	448.9mm	No
24572-660	25kg	448.9mm	No
24572-663	25kg	448.9mm	No
24572-664	25kg	448.9mm	No
24572-665	25kg	448.9mm	No
24572-666	25kg	448.9mm	No

其他产品详情

可定制（特殊颜色或尺寸）。

定制解决方案（支持顶盖、底板或侧面板开孔）。

提供装配服务，一件起售。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE