


RatiopacPRO AIR 19" 机架安装式机箱, Retrofittable Shielding With Handles



nVent SCHROFF RatiopacPRO 仪器箱可为 19"

和单个电子组件提供电子保护。这种灵活、可靠的仪器箱可轻松从桌面式转换为 19"

机架安装仪器箱，包含四种不同的选项。此版本的机箱配有高级散热功能和带把手的安装支架，用于装配在 19" 机架中。

认证



功能

仪器箱，适合单独装配 19 寸标准组件或特殊内部安装组件，例如，安装板

可加装 EMC 屏蔽组件

带有 19" 安装支架和前把手的版本，无可见螺钉

机箱有 2 个 1/2 U 间隙，位于机笼下方和上方，用作通风风道

适用 160 mm, 220 mm, 280 mm, 和 340 mm 板卡深度（取决于机箱深度）

对称设计，前后侧结构相同

符合 DIN EN 62368-1

技术参数

静态负载: 25kg

机架宽度: 84HP

产品类型: 仪器箱

类型: 用于安装单个电子器件的仪器箱

EMC 屏蔽: 无（可改装）

产品系列: RatiopacPRO AIR

Table 1/3						
物料号	机架高度	深度	包装数量	可用高度	可用宽度	前部框架结构
24572-670	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	19" 安装支架，带把手, 水平横梁
24572-673	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	19" 安装支架，带把手, 水平横梁
24572-674	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	19" 安装支架，带把手, 水平横梁
24572-675	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	19" 安装支架，带把手, 水平横梁
24572-676	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	19" 安装支架，带把手, 水平横梁
24572-690	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	19" 安装支架，带把手, 水平横梁
24572-693	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	19" 安装支架，带把手, 水平横梁
24572-694	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	19" 安装支架，带把手, 水平横梁
24572-695	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	19" 安装支架，带把手, 水平横梁
24572-696	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	19" 安装支架，带把手, 水平横梁

Table 2/3

物料号	制冷选项	符合	完成	高度	材料	防护等级
24572-670	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24572-673	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24572-674	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24572-675	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24572-676	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24572-690	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20

物料号	制冷选项	符合	完成	高度	材料	防护等级
24572-693	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24572-694	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24572-695	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24572-696	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20

Table 3/3		
物料号	宽度	快速发货
24572-670	448.9mm	No
24572-673	448.9mm	No
24572-674	448.9mm	No
24572-675	448.9mm	No
24572-676	448.9mm	No

物料号	宽度	快速发货
24572-690	448.9mm	No
24572-693	448.9mm	No
24572-694	448.9mm	No
24572-695	448.9mm	No
24572-696	448.9mm	No

其他产品详情

- 可定制（特殊颜色或尺寸）。
- 定制解决方案（支持顶盖、底板或侧面板开孔）。
- 提供装配服务，一件起售。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	Emirates
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE