


RatiopacPRO/-Air 配翻转式提手

用于 RatiopacPRO/-AIR 的折叠式把手，静态承载能力为 30 kg，无需机械工具即可改装仪器箱。



认证



功能

可 30° 增量调节

无需机械工具即可改装仪器箱

静态承载能力 30 千克

对于桌面式应用，此把手有助于用户更方便地查看机箱正面

技术参数

- 材料: 铝; ABS
- 搭配: 仪器箱
- 产品类型: 手柄
- 产品系列: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR

Table 1/1

物料号	机架宽度	包装数量	手柄类型	颜色	完成	快速发货
-----	------	------	------	----	----	------

24571-320	42HP	1	翻转式把手	银色	粉末涂层	No
24571-322	84HP	1	翻转式把手	银色	粉末涂层	No
24571-321	63HP	1	翻转式把手	银色	粉末涂层	No

其他产品详情

不能与前把手一起使用。

翻转式把手需要装配套件，请单独订购。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE