

插排, IEC标准, 3 相



模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 and C19 outlets with 3 phase input.

认证



功能

符合IEC60320标准插排

垂直安装

安装时，插排可以向四个方向旋转（90°增量）

连接电缆 2 米

安装高度 1 U

安装高度1 U

技术参数

材料: 铝; 聚酰胺
颜色: 灰色; 黑色; 红色
产品类型: 插排

Table 1/2

物料号	插座类型	插座数量	开关插座	交流电压	包装数量	深度
-----	------	------	------	------	------	----

60110-285	IEC C13, IEC C19	30	否	400V	1	44mm
60110-283	IEC C13	18	否	400V	1	44mm
60110-284	IEC C13, IEC C19	24	否	400V	1	44mm

Table 2/2				
物料号	完成	高度	长度	快速发货
60110-285	阳极氧化	44mm	1753mm	No
60110-283	阳极氧化	44mm	947.5mm	No
60110-284	阳极氧化	44mm	947.5mm	No

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE