

# 插排, SCHUKO



模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。利用 1U x 1U 铝机箱，PDU 可以轻松集成至带 SCHUKO 插座的机架中。

## 认证



## 功能

230 V, 16 A

水平或垂直安装

连接电缆 2 米，带 SCHUKO/UTE 插头

符合 DIN 57620 标准, VDE 0620

安装高度 1 U

带有 SCHUKO 插座的插排

安装时，插排可以向四个方向旋转（90°增量）

## 技术参数

材料: 铝; 聚酰胺

颜色: 灰色

产品类型: 插排

Table 1/2

| 物料号       | 插座类型   | 插座数量 | 开关插座 | 交流电压 | 功能               | 包装数量 |
|-----------|--------|------|------|------|------------------|------|
| 60110-200 | SCHUKO | 3    | 否    | 230V |                  | 1    |
| 60110-201 | SCHUKO | 4    | 否    | 230V |                  | 1    |
| 60110-202 | SCHUKO | 9    | 否    | 230V |                  | 1    |
| 60110-206 | SCHUKO | 8    | 是    | 230V |                  | 1    |
| 60110-210 | SCHUKO | 8    | 否    | 230V | 瞬态保护             | 1    |
| 60110-214 | SCHUKO | 7    | 否    | 230V | 电源抑制过滤器          | 1    |
| 60110-266 | SCHUKO | 6    | 否    | 230V | 瞬态保护,<br>电源抑制过滤器 | 1    |
| 60110-203 | SCHUKO | 12   | 否    | 230V |                  | 1    |
| 60110-204 | SCHUKO | 15   | 否    | 230V |                  | 1    |
| 60110-205 | SCHUKO | 19   | 否    | 230V |                  | 1    |
| 60110-207 | SCHUKO | 12   | 是    | 230V |                  | 1    |
| 60110-208 | SCHUKO | 15   | 是    | 230V |                  | 1    |
| 60110-209 | SCHUKO | 19   | 是    | 230V |                  | 1    |
| 60110-211 | SCHUKO | 9    | 否    | 230V | 瞬态保护             | 1    |
| 60110-212 | SCHUKO | 6    | 否    | 230V | 过流保护             | 1    |
| 60110-216 | SCHUKO | 6    | 否    | 230V | 故障电流保护           | 1    |

| 物料号       | 插座类型   | 插座数量 | 开关插座 | 交流电压 | 功能              | 包装数量 |
|-----------|--------|------|------|------|-----------------|------|
| 60110-217 | SCHUKO | 6    | 否    | 230V | 故障电流保护,<br>过流保护 | 1    |

| Table 2/2 |      |      |         |      |
|-----------|------|------|---------|------|
| 物料号       | 深度   | 完成   | 长度      | 快速发货 |
| 60110-200 | 44mm | 阳极氧化 | 184mm   | No   |
| 60110-201 | 44mm | 阳极氧化 | 210mm   | No   |
| 60110-202 | 44mm | 阳极氧化 | 438.5mm | No   |
| 60110-206 | 44mm | 阳极氧化 | 438.5mm | No   |
| 60110-210 | 44mm | 阳极氧化 | 438.5mm | No   |
| 60110-214 | 44mm | 阳极氧化 | 438.5mm | No   |
| 60110-266 | 44mm | 阳极氧化 | 438.5mm | No   |
| 60110-203 | 44mm | 阳极氧化 | 947.5mm | No   |
| 60110-204 | 44mm | 阳极氧化 | 1202mm  | No   |
| 60110-205 | 44mm | 阳极氧化 | 1753mm  | No   |
| 60110-207 | 44mm | 阳极氧化 | 947.5mm | No   |
| 60110-208 | 44mm | 阳极氧化 | 1202mm  | No   |
| 60110-209 | 44mm | 阳极氧化 | 1753mm  | No   |
| 60110-211 | 44mm | 阳极氧化 | 947.5mm | No   |

| 物料号       | 深度   | 完成   | 长度      | 快速发货 |
|-----------|------|------|---------|------|
| 60110-212 | 75mm | 阳极氧化 | 438.5mm | No   |
| 60110-216 | 88mm | 阳极氧化 | 438.5mm | No   |
| 60110-217 | 88mm | 阳极氧化 | 438.5mm | No   |

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

|                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>North America</b>                                     | <b>Europe</b>                                            | <b>Asia</b>                                              | <b>Middle East &amp; India</b>                           |
| All locations                                            | Straubenhardt, Germany                                   | Shanghai, China                                          | Dubai, United Arab Emirates                              |
| +1.763.422.2661                                          | +49.7082.794.0                                           | +86.21.2412.6943                                         |                                                          |
| Chat with us:                                            | Betschdorf, France                                       | Qingdao, China                                           | +971.4.378.1700                                          |
| <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | +33.3.88.90.64.90                                        | +86.532.8771.6101                                        | Bangalore, India                                         |
|                                                          | Warsaw, Poland                                           | Singapore                                                | +91.80.6715.2001                                         |
|                                                          | +48.22.209.98.35                                         | +65.6768.5800                                            | Istanbul, Turkey                                         |
|                                                          | Assago, Italy                                            | Shin-Yokohama, Japan                                     | +90.216.250.7374                                         |
|                                                          | +39.02.932.7141                                          | +81.45.476.0271                                          | Chat with us:                                            |
|                                                          | Chat with us:                                            | Chat with us:                                            | <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |
|                                                          | <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |                                                          |



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE