

# Varistar CP 钢板门, 平板型, 多点锁定

EMC和IP55钢制门，带手柄和4点锁。

## 功能

带按钮的摇柄锁

开门角度 180°

带 4 点锁定的钢板门，适用于 EMC 应用

## 技术参数

产品类型: 机柜门

防护等级: IP55

材料: 不锈钢

Table 1/2

| 物料号       | 机架高度 | 高度     | 宽度    | 包装数量 | 完成   | 锁定类型  |
|-----------|------|--------|-------|------|------|-------|
| 21630-521 | 24U  | 1200mm | 600mm | 1    | 粉末涂层 | 3 点锁定 |
| 21630-522 | 24U  | 1200mm | 800mm | 1    | 粉末涂层 | 3 点锁定 |
| 21630-523 | 29U  | 1400mm | 600mm | 1    | 粉末涂层 | 3 点锁定 |
| 21630-524 | 29U  | 1400mm | 800mm | 1    | 粉末涂层 | 3 点锁定 |
| 21630-525 | 33U  | 1600mm | 600mm | 1    | 粉末涂层 | 4 点锁定 |
| 21630-526 | 33U  | 1600mm | 800mm | 1    | 粉末涂层 | 4 点锁定 |
| 21630-527 | 38U  | 1800mm | 600mm | 1    | 粉末涂层 | 4 点锁定 |

| 物料号       | 机架高度 | 高度     | 宽度    | 包装数量 | 完成   | 锁定类型  |
|-----------|------|--------|-------|------|------|-------|
| 21630-528 | 38U  | 1800mm | 800mm | 1    | 粉末涂层 | 4 点锁定 |
| 21630-529 | 42U  | 2000mm | 600mm | 1    | 粉末涂层 | 4 点锁定 |
| 21630-530 | 42U  | 2000mm | 800mm | 1    | 粉末涂层 | 4 点锁定 |
| 21630-531 | 47U  | 2200mm | 600mm | 1    | 粉末涂层 | 5 点锁定 |
| 21630-532 | 47U  | 2200mm | 800mm | 1    | 粉末涂层 | 5 点锁定 |

| Table 2/2 |      |
|-----------|------|
| 物料号       | 快速发货 |
| 21630-521 | No   |
| 21630-522 | No   |
| 21630-523 | No   |
| 21630-524 | No   |
| 21630-525 | No   |
| 21630-526 | No   |
| 21630-527 | No   |
| 21630-528 | No   |
| 21630-529 | No   |
| 21630-530 | No   |

| 物料号       | 快速发货 |
|-----------|------|
| 21630-531 | No   |
| 21630-532 | No   |

其他产品详情

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| North America     | Europe                 | Asia                 | Middle East & India         |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| All locations     | Straubenhardt, Germany | Shanghai, China      | Dubai, United Arab Emirates |
| +1.763.422.2661   | +49.7082.794.0         | +86.21.2412.6943     |                             |
| Chat with us:     | Betschdorf, France     | Qingdao, China       | +971.4.378.1700             |
| nvent.com/schroff | +33.3.88.90.64.90      | +86.532.8771.6101    | Bangalore, India            |
|                   | Warsaw, Poland         | Singapore            | +91.80.6715.2001            |
|                   | +48.22.209.98.35       | +65.6768.5800        | Istanbul, Turkey            |
|                   | Assago, Italy          | Shin-Yokohama, Japan | +90.216.250.7374            |
|                   | +39.02.932.7141        | +81.45.476.0271      | Chat with us:               |
|                   | Chat with us:          | Chat with us:        | nvent.com/schroff           |
|                   | nvent.com/schroff      | nvent.com/schroff    |                             |



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE