

Varistar 服务器机柜, RAL 7035



符合高静态负载要求的服务器机架，完全装配和接地，包括并柜套件。

认证



功能

静态承载重能力高达 1600 千克

防护等级 IP 20

可安装不同的服务器

带网门的服务器机柜, 通风率 78%

RAL 7035 (浅灰色)

技术参数

Table 1/3

物料号	类型	框架材料	覆层材料	框架颜色	框架颜色代码	覆层颜色
11130-275	并排	钢	钢	浅灰色	RAL 7035	浅灰色
11130-276	并排	钢	钢	浅灰色	RAL 7035	浅灰色

物料号	类型	框架材料	覆层材料	框架颜色	框架颜色代码	覆层颜色
11130-285	并排	钢	钢	浅灰色	RAL 7035	浅灰色
11130-286	并排	钢	钢	浅灰色	RAL 7035	浅灰色
11130-279	并排	钢	钢	浅灰色	RAL 7035	浅灰色
11130-280	并排	钢	钢	浅灰色	RAL 7035	浅灰色
11130-289	并排	钢	钢	浅灰色	RAL 7035	浅灰色
11130-290	并排	钢	钢	浅灰色	RAL 7035	浅灰色
11130-283	并排	钢	钢	浅灰色	RAL 7035	浅灰色
11130-284	并排	钢	钢	浅灰色	RAL 7035	浅灰色
11130-293	并排	钢	钢	浅灰色	RAL 7035	浅灰色
11130-294	并排	钢	钢	浅灰色	RAL 7035	浅灰色
10130-240		钢	钢			
10130-241		钢	钢			
10130-238		钢	钢			
10130-239		钢	钢			

Table 2/3						
物料号	覆层颜色代码	机架高度	高度	宽度	深度	静态负载
11130-275	RAL 7035	42U	2000mm	600mm	1000mm	1600kg

物料号	覆层颜色代码	机架高度	高度	宽度	深度	静态负载
11130-276	RAL 7035	42U	2000mm	800mm	1000mm	1600kg
11130-285	RAL 7035	42U	2000mm	600mm	1200mm	1600kg
11130-286	RAL 7035	42U	2000mm	800mm	1200mm	1600kg
11130-279	RAL 7035	47U	2200mm	600mm	1000mm	1600kg
11130-280	RAL 7035	47U	2200mm	800mm	1000mm	1600kg
11130-289	RAL 7035	47U	2200mm	600mm	1200mm	1600kg
11130-290	RAL 7035	47U	2200mm	800mm	1200mm	1600kg
11130-283	RAL 7035	52U	2450mm	600mm	1000mm	1600kg
11130-284	RAL 7035	52U	2450mm	800mm	1000mm	1600kg
11130-293	RAL 7035	52U	2450mm	600mm	1200mm	1600kg
11130-294	RAL 7035	52U	2450mm	800mm	1200mm	1600kg
10130-240			2000mm	600mm	1200mm	
10130-241			2200mm	600mm	1200mm	
10130-238			2000mm	800mm	1200mm	
10130-239			2200mm	800mm	1200mm	

Table 3/3		
物料号	认证	快速发货

11130-275	RoHS	No
11130-276	RoHS	No
11130-285	RoHS	No
11130-286	RoHS	No
11130-279	RoHS	No
11130-280	RoHS	No
11130-289	RoHS	No
11130-290	RoHS	No
11130-283	RoHS	No
11130-284	RoHS	No
11130-293	RoHS	No
11130-294	RoHS	No
10130-240		No
10130-241		No
10130-238		No
10130-239		No

其他产品详情

可以将单机柜并排联在一起，也可以使用侧面板将机柜组合起来。

不包括侧面板，可单独订购。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE