

VMEbus ADC / MDC J1 Backplane

nVent SCHROFF VMEbus 背板凭借陶瓷电容器和 SMD 制造技术实现了卓越的高频率噪声抑制效果和极高的 MTBF 值。



功能

符合 ANSI/VITA 1-1994 VME64 标准

3 U，带 J1 板

可通过螺钉设置数字接地和机箱接地之间的连接或分离

有源/无源端接, 可通过跳线切换；预设无源端接

通过电源柱（环形标签 M4）或 FASTON 提供电源电压

Automatic daisy chain (ADC)

技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23001-103	背板	3	3U	VMEbus, J1, 带 ADC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-104	背板	4	3U	VMEbus, J1, 带 ADC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-105	背板	5	3U	VMEbus, J1, 带 ADC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-106	背板	6	3U	VMEbus, J1, 带 ADC	槽位 1, 左侧	4HP

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23001-110	背板	10	3U	VMEbus, J1, 带 ADC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-112	背板	12	3U	VMEbus, J1, 带 ADC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-113	背板	13	3U	VMEbus, J1, 带 ADC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-120	背板	20	3U	VMEbus, J1, 带 ADC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-121	背板	21	3U	VMEbus, J1, 带 ADC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-109	背板	9	3U	VMEbus, J1, 带 ADC	槽位 1, 左侧	4HP

Table 2/2					
物料号	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	包装数量	快速发货
23001-103	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源 插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	1	No
23001-104	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源 插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	1	No
23001-105	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源 插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	1	No
23001-106	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源 插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	1	No
23001-110	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源 插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	1	No
23001-112	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源 插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	1	No
23001-113	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源 插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	1	No

物料号	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	包装数量	快速发货
23001-120	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源 插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	1	No
23001-121	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源 插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	1	No
23001-109	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电源 插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	1	No

其他产品详情

可应要求提供其他配置。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE