

VMEbus J1 Backplane

nVent SCHROFF VMEbus 背板凭借陶瓷电容器和 SMD 制造技术实现了卓越的高频率噪声抑制效果和极高的 MTBF 值。



认证



功能

符合 ANSI/VITA 1-1994 VME64 标准

3 U，带 J1 板

可通过螺钉设置数字接地和机箱接地之间的连接或分离

有源/无源端接, 可通过跳线切换; 预设无源端接

电子自动菊花链 (EDC)

通过电源柱 (环形标签 M4) 或 FASTON 提供电源电压

技术参数

Table 1/3

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23001-001	背板	1	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-002	背板	2	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23001-003	背板	3	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-004	背板	4	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-005	背板	5	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-006	背板	6	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-007	背板	7	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-008	背板	8	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-010	背板	10	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-009	背板	9	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-012	背板	12	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-015	背板	15	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-017	背板	17	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-018	背板	18	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-020	背板	20	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP
23001-021	背板	21	3U	VMEbus, J1, 带 EDC	槽位 1, 左侧	4HP

Table 2/3						
物料号	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	高度	宽度	包装数量
23001-001	DIN 41612, C96	紧固件 6.3 x 0.8 mm		128.5mm	20.2mm	1

物料号	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	高度	宽度	包装数量
23001-002	DIN 41612, C96	紧固件 6.3 x 0.8 mm	MicroMatch, 8 针	128.5mm	39.1mm	1
23001-003	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	128.5mm	59.7mm	1
23001-004	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	128.5mm	79.8mm	1
23001-005	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	128.5mm	100.2mm	1
23001-006	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	128.5mm	120.5mm	1
23001-007	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针, 5 针接头	128.5mm	140.8mm	1
23001-008	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	128.5mm	161.1mm	1
23001-010	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针, 5 针接头	128.5mm	199.2mm	1
23001-009	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	128.5mm	181.4mm	1
23001-012	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针, 5 针接头	128.5mm	242.4mm	1
23001-015	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	128.5mm	303.4mm	1
23001-017	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	128.5mm	341.4mm	1

物料号	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	高度	宽度	包装数量
23001-018	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	128.5mm	364.3mm	1
23001-020	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	128.5mm	405mm	1
23001-021	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针, 5 针接头	128.5mm	425.3mm	1

Table 3/3	
物料号	快速发货
23001-001	No
23001-002	No
23001-003	No
23001-004	No
23001-005	No
23001-006	No
23001-007	No
23001-008	No
23001-010	No
23001-009	No
23001-012	No

物料号	快速发货
23001-015	No
23001-017	No
23001-018	No
23001-020	No
23001-021	No

其他产品详情

可应要求提供其他配置。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE