

# 1-1 Hole Angle Bracket



## VLASTNOSTI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

## SPECIFIKACE

Table 1/2


| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                        | Povrchová úprava   | A     | B     | Screw Included |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-------|-------|----------------|
| ZW201            | 313340         | Ocel                            | Hot-Dip Galvanized | 58 mm | 42 mm | Yes            |
| ZW200            | 313330         | Ocel                            | Hot-Dip Galvanized | 50 mm | 48 mm | Yes            |
| ZWA201           | 387610         | Ocel                            | Hot-Dip Galvanized | 58 mm | 42 mm | No             |
| ZWA200EG         | 387601         | Ocel                            | Electrogalvanized  | 50 mm | 47 mm | No             |
| ZWA200S6         | 388670         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 50 mm | 48 mm | No             |
| ZWA200           | 387600         | Ocel                            | Hot-Dip Galvanized | 50 mm | 48 mm | No             |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Screw Diameter (Sc) | Screw Length (L) |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|
|------------------|----------------|---------------------|------------------|

|          |        |       |      |
|----------|--------|-------|------|
| ZW201    | 313340 | 10 mm | 25mm |
| ZW200    | 313330 | 10 mm | 25mm |
| ZWA201   | 387610 |       |      |
| ZWA200EG | 387601 |       |      |
| ZWA200S6 | 388670 |       |      |
| ZWA200   | 387600 |       |      |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

