

nVent CADDY Speed Link SLK with Nail Gun Bracket



VLASTNOSTI

Complete system includes wire, locking device and concrete nail gun insert bracket

Clips onto nozzle of gas or battery-actuated nail guns allowing for hands-off installation at structure or from the floor using a pole

Longer leg angle bracket for tool clearance

Quickly and easily attaches to concrete, steel or composite metal decking

SPECIFIKACE

Wire Rope Diameter:	1.5 mm
Static Load Safety Factor:	5:1
Povrchová úprava:	Electrogalvanized
Complies With:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Wire Rope Length	A	B	Static Load
SLK15L2GBSF	197812	Steel, Zinc Alloy, Polypropylene, Nylon	2m	38 mm	25.5 mm	195N
SLK15L3GBSF	197813	Steel, Zinc Alloy, Polypropylene, Nylon	3m	38 mm	25.5 mm	195N


Thickness (T): 12.5 mm
Width (W): 19 mm
Height (H): 55 mm
Angle (a): 90 ° Max

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static Load represents the static load of the nail gun insert assembly. Please consult with the nail manufacturer to evaluate the static load of the nail and type of concrete used for the installation. Maximum load is the lesser of the static load from the nail manufacturer or the published load for the assembly.

Nail gun insert is compatible with BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 or equivalent nailers.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

