


nVent CADDY Pyramid Equipment Support Frame Extension Kit



VLASTNOSTI

Allows creation of custom equipment support lengths by attaching the nVent CADDY Pyramid Extension Kit in series to a nVent CADDY Pyramid Equipment Support Kit

Kit includes two post-base assemblies, frame and equipment-support clamps for easy attachment to a nVent CADDY Pyramid Equipment Support Kit

Square tube and cross bars provide superior load and deflection capabilities over standard strut profiles

Assembles and adjusts to size and height in minutes by one person with one tool

Innovative crossbar and equipment-support clamps enable quick assembly

Integral foam pad provides gentle interface for all roof types

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Temperature	Height (H)	Length (L)
PEKEF	360493	Ocel, Polypropylene, Polyetylen	Hot-Dip Galvanized	-34 to 54 °C	305 - 457 mm	1588mm

Table 2/3

Katalogové číslo	Article Number	Post Base (A)	Square Tube (B)	Cross Bar Assembly (C)	Width (W)	Surface Area

PEKEF	360493	305 mm x 2 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1257 mm	0.18m ²
-------	--------	---------------	----------------	----------------	---------	--------------------

Table 3/3


Katalogové číslo	Article Number	Unit Weight	Ultimate Static Load (F)	Static Load Safety Factor
PEKEF	360493	28 kg	4980N	3:1

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static load must be stable and uniformly distributed across frame.

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Frame Extension must be used in conjunction with a nVent CADDY Pyramid Equipment Support Kit.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

