

Chladicí stěna do racku bílá, DCHL-W

Data Solutions



Chladicí stěna do racku nVent Data Solutions je modulární podpůrná struktura určená k nasazení a zřízení chladičů zadních dveří v plné kapacitě, která pro stabilitu nevyžaduje strukturu budovy. Trvalá struktura umožňuje zasunout síťové skříně přímo do racku a zajistit je pomocí svorky pro snadné umístění do racku.

VLASTNOSTI

Rám z měkké oceli o tloušťce 10 mm, svařovaná konstrukce s vnitřní přírubou z měkké oceli o tloušťce 12 mm.

Jednoduchá instalace, kterou zvládne jedna osoba. Navrženo pro ukotvení k podlaze pro soběstačnost

K dispozici jsou montážní body pro vedení kabelů shora.

Funkce pro spojování podporující návrh kompletní stěny s ventilátory pro nasazení do zásuvných racků.

Lze jej integrovat přímo se standardním modelem nVent RDHX Pro bez modifikací a také s dalšími racky výrobců třetích stran.

Osvědčené řešení s certifikací UL stability pro zajištění bezpečnosti.

Kompatibilní s aplikacemi s horním a dolním vstupem kabelů a se vstupem hadice na zvýšené podlaze.

Jako povrchová úprava je dostupná barva RAL9003 (bílá).

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Product Type	Produktová řada	Šířka	Hloubka	Výška	Stupeň krytí
DWC42U600W	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750W	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800W	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	800mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC48U600W	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	600mm	368mm	2313mm	UL2416

Katalogové číslo	Product Type	Produktová řada	Šířka	Hloubka	Výška	Stupeň krytí
DWC48U750W	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800W	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/2

Katalogové číslo	Materiál	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava	Tloušťka	Hmotnost
DWC42U600W	Ocelový Plech	White	RAL 9003	Strukturovaný Práškový	2.59mm	49.9kg
DWC42U750W	Ocelový Plech	White	RAL 9003	Strukturovaný Práškový	2.59mm	49.9kg
DWC42U800W	Ocelový Plech	White	RAL 9003	Strukturovaný Práškový	2.59mm	40.82kg
DWC48U600W	Ocelový Plech	White	RAL 9003	Strukturovaný Práškový	2.59mm	45.36kg
DWC48U750W	Ocelový Plech	White	RAL 9003	Strukturovaný Práškový	2.59mm	58.97kg
DWC48U800W	Ocelový Plech	White	RAL 9003	Strukturovaný Práškový	2.59mm	54.43kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE