


DIN Rail

Data Solutions

A DIN rail is a standard metal rail widely used for mounting circuit breakers and industrial control equipment inside equipment racks.



VLASTNOSTI

Pre-Cut Lengths and with Perforations

Steel with electrogalvanized finishing

Comply with: EN 60715 Standards

SPECIFIKACE

Product Type: DIN Rail

Table 1/2

Katalogové číslo	Materiál	Výška	Length	Povrchová úprava	Množství v balení	Hloubka
20118-872	Ocel	35mm	125mm	Pozinkovaná Ocel	4	15mm
20118-873	Ocel	35mm	175mm	Pozinkovaná Ocel	4	15mm
20118-874	Ocel	35mm	275mm	Pozinkovaná Ocel	4	15mm
20118-875	Ocel	35mm	375mm	Pozinkovaná Ocel	4	15mm
20118-876	Ocel	35mm	475mm	Pozinkovaná Ocel	4	15mm

Katalogové číslo	Materiál	Výška	Length	Povrchová úprava	Množství v balení	Hloubka
20118-877	Ocel	35mm	575mm	Pozinkovaná Ocel	4	15mm
20118-878	Ocel	35mm	125mm	Pozinkovaná Ocel	4	7.5mm
20118-879	Ocel	35mm	175mm	Pozinkovaná Ocel	4	7.5mm
20118-880	Ocel	35mm	275mm	Pozinkovaná Ocel	4	7.5mm
20118-881	Ocel	35mm	375mm	Pozinkovaná Ocel	4	7.5mm
20118-882	Ocel	35mm	475mm	Pozinkovaná Ocel	4	7.5mm
20118-883	Ocel	35mm	575mm	Pozinkovaná Ocel	4	7.5mm
20118-890	Ocel	35mm	125mm	Pozinkovaná Ocel	10	7.5mm
20118-891	Ocel	35mm	175mm	Pozinkovaná Ocel	10	7.5mm
20118-892	Ocel	35mm	275mm	Pozinkovaná Ocel	10	7.5mm
20118-893	Ocel	35mm	375mm	Pozinkovaná Ocel	10	7.5mm
20118-894	Ocel	35mm	475mm	Pozinkovaná Ocel	10	7.5mm
20118-895	Ocel	35mm	575mm	Pozinkovaná Ocel	10	7.5mm
20118-884	Ocel	35mm	125mm	Pozinkovaná Ocel	10	15mm
20118-885	Ocel	35mm	175mm	Pozinkovaná Ocel	10	15mm
20118-886	Ocel	35mm	275mm	Pozinkovaná Ocel	10	15mm
20118-887	Ocel	35mm	375mm	Pozinkovaná Ocel	10	15mm
20118-888	Ocel	35mm	475mm	Pozinkovaná Ocel	10	15mm

Katalogové číslo	Materiál	Výška	Length	Povrchová úprava	Množství v balení	Hloubka
20118-889	Ocel	35mm	575mm	Pozinkovaná Ocel	10	15mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Šířka
20118-872	125mm
20118-873	175mm
20118-874	275mm
20118-875	375mm
20118-876	475mm
20118-877	575mm
20118-878	125mm
20118-879	175mm
20118-880	275mm
20118-881	375mm
20118-882	475mm
20118-883	575mm
20118-890	125mm
20118-891	175mm
20118-892	275mm
20118-893	375mm

Katalogové číslo	Šířka
20118-894	475mm
20118-895	575mm
20118-884	125mm
20118-885	175mm
20118-886	275mm
20118-887	375mm
20118-888	475mm
20118-889	575mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE