

PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-in-1

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

EB0360



The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

VLASTNOSTI

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Produktová řada: Enlogic

Typ: Basic PDU

Product Type: Socket Strip

Typ zásuvky: (16) C13/C15

Socket Quantity: 20

Barva: Black

Switched Outlets: No

Cable Length: 3000mm

Circuit Breaker: 16 A, 1-pole, Hy-Mag

Power Rating: 7.4 kVA

Circuit Breaker Quantity: 2

Interrupt Rating: 5kAIC

Nominal Power Output: 230VAC

Nominální napětí: 230V

Number of Output Voltages: 20

Počet fází: 1

On/Off Switch Included: No

Amperage (Derated Amperage): 32 A

Output Voltage: 230VAC

Rack Units: 0U

Plug Type: IEC 60309 332P6 (IP44)

Metering Type: None

Removable Input Cable: No

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Výška: 817mm

Šířka: 52mm

Hloubka: 53mm

Hmotnost: 3.6kg

Množství v balení: 1

Input Cable Length: 3m

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE