

# Outdoor Comline ECL Cabinet

## Data Solutions



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism ensuring operational continuity.

### CERTIFICATIONS



### VLASTNOSTI

IP 55

Heat dissipation through natural convection

Single wall, lightweight aluminium cabinet

### SPECIFIKACE

**Materiál:** Hliník

Table 1/3

| Katalogové číslo | Product Type    | Produktová řada | Rack Height | Výška | Šířka | Hloubka |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|-------|---------|
| 12349-001        | Outdoor Cabinet | Comline ECL     | 12U         | 600mm | 600mm | 500mm   |
| 12349-002        | Outdoor Cabinet | Comline ECL     | 18U         | 900mm | 600mm | 500mm   |

| Katalogové číslo | Product Type    | Produktová řada | Rack Height | Výška  | Šířka | Hloubka |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|-------|---------|
| 12349-003        | Outdoor Cabinet | Comline ECL     | 18U         | 900mm  | 700mm | 600mm   |
| 12349-004        | Outdoor Cabinet | Comline ECL     | 25U         | 1200mm | 700mm | 600mm   |
| 12349-009        | Outdoor Cabinet | Comline ECL     | 12U         | 600mm  | 600mm | 500mm   |
| 12349-010        | Outdoor Cabinet | Comline ECL     | 18U         | 900mm  | 600mm | 500mm   |
| 12349-011        | Outdoor Cabinet | Comline ECL     | 18U         | 900mm  | 700mm | 600mm   |
| 12349-012        | Outdoor Cabinet | Comline ECL     | 25U         | 1200mm | 700mm | 600mm   |

Table 2/3

| Katalogové číslo | Wall Type     | Door Type   | Access | Cooling            | EMC Shielding | Complies With                                                                                                          |
|------------------|---------------|-------------|--------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12349-001        | Single Walled | Single Door | Front  | Natural Convection | No            | IEC 61969-1,<br>IEC 61969-2,<br>IEC 60917-1,<br>IEC 60917-2,<br>ETS 300119,<br>IEC 60529, DIN<br>EN 50178, VDE<br>0160 |
| 12349-002        | Single Walled | Single Door | Front  | Natural Convection | No            | IEC 61969-1,<br>IEC 61969-2,<br>IEC 60917-1,<br>IEC 60917-2,<br>ETS 300119,<br>IEC 60529, DIN<br>EN 50178, VDE<br>0160 |
| 12349-003        | Single Walled | Single Door | Front  | Natural Convection | No            | IEC 61969-1,<br>IEC 61969-2,<br>IEC 60917-1,<br>IEC 60917-2,<br>ETS 300119,<br>IEC 60529, DIN<br>EN 50178, VDE<br>0160 |

| Katalogové číslo | Wall Type     | Door Type   | Access | Cooling            | EMC Shielding | Complies With                                                                                     |
|------------------|---------------|-------------|--------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12349-004        | Single Walled | Single Door | Front  | Natural Convection | No            | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-009        | Single Walled | Single Door | Front  | Natural Convection | No            | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-010        | Single Walled | Single Door | Front  | Natural Convection | No            | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-011        | Single Walled | Single Door | Front  | Natural Convection | No            | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-012        | Single Walled | Single Door | Front  | Natural Convection | No            | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |

Table 3/3

| Katalogové číslo | Množství v balení | Povrchová úprava       |
|------------------|-------------------|------------------------|
| 12349-001        | 1                 | Strukturovaný Práškový |

| Katalogové číslo | Množství v balení | Povrchová úprava       |
|------------------|-------------------|------------------------|
| 12349-002        | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 12349-003        | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 12349-004        | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 12349-009        | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 12349-010        | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 12349-011        | 1                 | Strukturovaný Práškový |
| 12349-012        | 1                 | Strukturovaný Práškový |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**