

Varistar Colocation Cabinet, RAL 7021

Data Solutions



Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 7021 to accommodate servers while separating access and cabling of the compartments.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Colocation cabinets with compartments

Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)

Multi-point door latch

Perforated doors

Protection class IP 20

Color RAL 7021 (black grey)

SPECIFIKACE

Product Type: Rack

Frame Material: Ocel

Table 1/3

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Cladding Material	Frame Color	Šířka	Frame Color Code
------------------	-------------	-------	-------------------	-------------	-------	------------------

10130-202	40U	2000mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-203	39U	2000mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-204	40U	2000mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-205	40U	2000mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-206	39U	2000mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-207	40U	2000mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-208	44U	2200mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-209	45U	2200mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-210	44U	2200mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-211	44U	2200mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-212	45U	2200mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-213	44U	2200mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-214	40U	2000mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-215	39U	2000mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-216	40U	2000mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-217	40U	2000mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-218	39U	2000mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-219	40U	2000mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-220	44U	2200mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021

10130-221	45U	2200mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-222	44U	2200mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-223	44U	2200mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-224	45U	2200mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-225	44U	2200mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-257	45U	2450mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-258	48U	2450mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-259	48U	2450mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-260	45U	2450mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-261	48U	2450mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-262	48U	2450mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-269	45U	2450mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-270	48U	2450mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-271	48U	2450mm	Ocel	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-272	45U	2450mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-273	48U	2450mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-274	48U	2450mm	Ocel	Black Grey	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Katalogové číslo	Cladding Color	Cladding Color Code	Hloubka	Množství v balení	Number of Compartments	Povrchová úprava
------------------	----------------	---------------------	---------	-------------------	------------------------	------------------

10130-202	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
10130-203	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
10130-204	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
10130-205	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
10130-206	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
10130-207	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
10130-208	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
10130-209	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
10130-210	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
10130-211	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
10130-212	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
10130-213	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
10130-214	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
10130-215	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
10130-216	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
10130-217	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
10130-218	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
10130-219	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
10130-220	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový

10130-221	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
10130-222	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
10130-223	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
10130-224	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
10130-225	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
10130-257	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
10130-258	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
10130-259	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
10130-260	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	2	Strukturovaný Práškový
10130-261	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	3	Strukturovaný Práškový
10130-262	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	4	Strukturovaný Práškový
10130-269	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
10130-270	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
10130-271	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový
10130-272	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	2	Strukturovaný Práškový
10130-273	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	3	Strukturovaný Práškový
10130-274	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	4	Strukturovaný Práškový

Table 3/3

Katalogové číslo	Materiál	Static Load
10130-202	Ocel	800kg

Katalogové číslo	Materiál	Static Load
10130-203	Ocel	800kg
10130-204	Ocel	800kg
10130-205	Ocel	800kg
10130-206	Ocel	800kg
10130-207	Ocel	800kg
10130-208	Ocel	800kg
10130-209	Ocel	800kg
10130-210	Ocel	800kg
10130-211	Ocel	800kg
10130-212	Ocel	800kg
10130-213	Ocel	800kg
10130-214	Ocel	800kg
10130-215	Ocel	800kg
10130-216	Ocel	800kg
10130-217	Ocel	800kg
10130-218	Ocel	800kg
10130-219	Ocel	800kg
10130-220	Ocel	800kg

Katalogové číslo	Materiál	Static Load
10130-221	Ocel	800kg
10130-222	Ocel	800kg
10130-223	Ocel	800kg
10130-224	Ocel	800kg
10130-225	Ocel	800kg
10130-257	Ocel	800kg
10130-258	Ocel	800kg
10130-259	Ocel	800kg
10130-260	Ocel	800kg
10130-261	Ocel	800kg
10130-262	Ocel	800kg
10130-269	Ocel	800kg
10130-270	Ocel	800kg
10130-271	Ocel	800kg
10130-272	Ocel	800kg
10130-273	Ocel	800kg
10130-274	Ocel	800kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Side panel must be ordered separately. For suitable cable panel see Accessories.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE