

Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

EN6950

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



VLASTNOSTI

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power and power of each individual outlet and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

VLASTNOSTI PRODUKTU

Produktová řada: Enlogic

Typ: Intelligent PDU

Product Type: Socket Strip

Typ zásuvky: (21) C13/C15; (21) C13/C15/C19/C21

Socket Quantity: 42

Barva: Black

Circuit Breaker: 20 A, 1-pole, Hy-Mag

Switched Outlets: Yes

Circuit Breaker Quantity: 12

Power Rating: 34.6 kVA North America; 43.5 kVA International

Input Cable Location: Top Feed

Max Power Input: 34.6 / 43.5 kVA

Input Voltage: 380 – 415V

Phase: 3 PH

On/Off Switch Included: Yes

Nominální napětí: 415V

Output Voltage: 208 – 230VAC

Plug Type: IEC 60309 560P6/563P6

Amperage (Derated Amperage): 60 A (48 A) North America; 63 A International

Removable Input Cable: No

Rack Units: 0U

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Metering Type: Outlet

Výška: 1826mm

Šířka: 56mm

Hloubka: 75mm

Hmotnost: 13.5kg

Množství v balení: 1

Gross Weight: 8.6kg

Input Cable Length: 1.8m

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for vertical mounting separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE