

Intelligent PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



VLASTNOSTI

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

SPECIFIKACE

Table 1/6

Katalogové číslo	Produktová řada	Typ	Product Type	Typ zásuvky	Socket Quantity	Barva
EN1326	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Black
EN1325	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Black
EN1337	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Black
EN1350	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Black

Katalogové číslo	Produktová řada	Typ	Product Type	Typ zásuvky	SocketQuantity	Barva
EN1380	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(16) Locking C13/C15, (16) Locking C13/C15/C19/C21	32	Black
EN1330	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(28) C13, (6) C19	34	Black
EN1335	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(32) C13, (6) C19	38	Black

Table 2/6

Katalogové číslo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Length	Input Cable Location
EN1326	No Circuit Breaker	No	0	3.7 kVA	3m	Top Feed
EN1325	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN1337	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN1350	20 A, 1-pole, Hy-Mag	No	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN1380	20 A, 1-pole, Hy-Mag	No	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN1330	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	2			Top Feed
EN1335	16 A, 1-pole, Hy-Mag	No	2			Top Feed

Table 3/6

Katalogové číslo	Input Voltage	Phase	Interrupt Rating	Nominální napětí	Max Power Input	On/Off Switch Included
EN1326	100 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	3.3 kVA	No
EN1325	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7.44 kVA	No
EN1337	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7.44 kVA	No
EN1350	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7.44 kVA	No

Katalogové číslo	Input Voltage	Phase	InterruptRating	Nominální napětí	Max Power Input	On/Off Switch Included
EN1380	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7.44 kVA	No
EN1330	200 – 240V	1 PH	5kAIC		7.44 kVA	
EN1335	200 – 240V	1 PH	5kAIC		7.44 kVA	

Table 4/6

Katalogové číslo	Amperage (Derated Amperage)	Output Voltage	Rack Units	Plug Type	Metering Type	Removable Input Cable
EN1326	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 316P6 (IP44)	Input	Yes
EN1325	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Input	No
EN1337	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Input	No
EN1350	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Input	No
EN1380	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Input	No
EN1330	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Input	No
EN1335	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Input	No

Table 5/6

Katalogové číslo	Materiál	Povrchová úprava	Výška	Šířka	Hloubka	Hmotnost
EN1326	Ocel	Strukturovaný Práškový	1490mm	52mm	53mm	7.01kg
EN1325	Ocel	Strukturovaný Práškový	1490mm	52mm	53mm	7.1kg
EN1337	Ocel	Strukturovaný Práškový	1750mm	52mm	53mm	8.12kg
EN1350	Ocel	Strukturovaný Práškový	1490mm	56mm	55mm	8.22kg

Katalogové číslo	Materiál	Povrchová úprava	Výška	Šířka	Hloubka	Hmotnost
EN1380	Ocel	Strukturovaný Práškový	1490mm	56mm	55mm	8.02kg
EN1330						
EN1335						

Table 6/6

Katalogové číslo	Množství v balení
EN1326	1
EN1325	1
EN1337	1
EN1350	1
EN1380	1
EN1330	1
EN1335	1

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for vertical mounting separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE