

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Data Solutions



Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

VLASTNOSTI

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPECIFIKACE

Locking Type:	3-Point Locking
Product Type:	Cabinet Door
Stupeň krytí:	IP55
Materiál:	Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-171	47U	2200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-210	24U	1200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-211	29U	1400mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-212	33U	1600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-213	38U	1800mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-214	42U	2000mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-215	47U	2200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-216	24U	1200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-217	29U	1400mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-218	33U	1600mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-219	38U	1800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-220	42U	2000mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Katalogové číslo	Complies With	Povrchová úprava	Typ	Works With
21630-171	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP
21630-210	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP
21630-211	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP
21630-212	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP
21630-213	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP
21630-214	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP
21630-215	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP
21630-216	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP

Katalogové číslo	Complies With	Povrchová úprava	Typ	Works With
21630-217	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP
21630-218	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP
21630-219	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP
21630-220	IEC 61587-1	Strukturovaný Práškový	Steel Door	Varistar CP

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE