

Rail Joint Bond Kit, Signal, Tab Style



The nVent ERICO Cadweld joint bonds are intended to be welded to the head of the rail profile within the confines of the joint bar. To ensure connection integrity, the attachment shall be made using nVent ERICO Cadweld welding material.

VLASTNOSTI

Provides unchanging electrical resistance

Superior corrosion resistance

Easy installation, with minimum installer training required

Simple and highly-portable installation equipment

Equally usable on old, worn, or new rails

Highly durable

SPECIFIKACE

Rail Type:	85 lb to 141 lb T-Rail Sections
Povrchová úprava:	Bare;Tinned
Materiál:	Cadmium Bronze;Copper
Grinding Wheels Included:	No
Bond Terminal Style:	Tab

Table 1/1


Katalogové číslo	Article Number	Conductor Size	Bond Length	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Diameter (Ø)
SB20108	715411	3/16" Bondstrand	247.65mm	198.4 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20175		5/16" Bondstrand	177.8mm	146.1 mm	25.4 mm	7.9 mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Kit includes: (100) bonds, (200) F80 alloy welding material, (2) replacement molds, (1) flint ignitor, (1) mold cleaner, and (5) grinding wheels (if applicable).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE