


Kompaktní ohřívac s/bez termostatu, ECH(T)



Dvojité izolovaný kompaktní ohřívac, ECH(T), je k dispozici s termostatem nebo bez. Systém eliminuje kondenzaci vody, a to i při prudkém poklesu teploty prostředí. Volbou verze s předem integrovaným termostatem lze ušetřit prostor uvnitř skříně a zkrátit dobu instalace oproti samostatně instalovanému termostatu.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cRUus_UL Recognized

CE

EAC

VLASTNOSTI

Popis: Dvojité izolovaný svislý ohřívac zabranující kondenzaci. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN60715). Ohřívac bezpečný na dotyk, teplota pouzdra je udržována na hodnotě do 80 °C s výjimkou horní ochranné mřížky. Ohřívac s termostatem (ECHT) je opatřen zásuvným termostatem a nevyžaduje tedy elektrické zapojení; počáteční teplota 5 °C a vypínací teplota 15 °C.

Topné těleso: PTC rezistor, omezovav teploty.

Materiál: Plast podle normy UL94 V-0.

Provozní teplota: -45 °C až +70 °C. Topný výkon platí pro teplotu prostředí 20 °C.

Připojení: Pólová svorka 2.5 mm², utahovací moment max. 0.8 Nm.

Ochrana: IP 20, třída II (dvojité izolace).

Schválení: CE, EAC.

Povrch: Černá.

Množství v balení: 1 kus

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
ECHT50	110mm	60mm	90mm	Plast	Textured	Black
ECH50	110mm	60mm	90mm	Plast	Textured	Black
ECH100	110mm	60mm	90mm	Plast	Textured	Black
ECHT100	110mm	60mm	90mm	Plast	Textured	Black
ECH150	150mm	60mm	90mm	Plast	Textured	Black
ECHT150	150mm	60mm	90mm	Plast	Textured	Black

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Rozsah napětí: min. 110 V – max. 265 V. Pri napětí pod 140 V AC dojde ke snížení výkonu cca o 10 %

Driftsspænding: min. 110 V - maks. 265 V. Ved driftsspænding under 140 V AC reduceres ydelse med ca. 10 %.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE