

EB-60 Earthing and Neutral Busbar



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Use to connect several earthing conductors within a panel

Chamfered holes allow for easy connections

Mounting slots for universal fixing to copper busbar, directly to rails or spacers

Rigid bar

Mounting kits available for stacking busbars or fixing to DIN rail


RoHS compliant

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	EB60
Article Number	568661
Materiál	Brass
Number of Connections	60
Conductor Size, IEC	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (1) 4 - 16 mm ² Stranded (58) 1.5 - 4 mm ² Stranded

Katalogové číslo	EB60
Ferrule Conductor Size, IEC	(1) 10 - 35 mm ² (1) 2.5 - 16 mm ² (58) 0.75 - 4 mm ²
Conductor Size, UL	(1) #6 Stranded (1) #12 - #6 Stranded (58) #16 - #10 Stranded (58) #16 - #10 Solid
Max Current Rating	250A
Hĺoubka (D)	13mm
Height (H)	13 mm
Width (W)	462 mm
Thickness (T)	5 mm
A	376 mm
B	43 mm
X	6.2 x 7 mm
Unit Weight	0.31 kg
Complies With	IEC® 61439.1

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE