


Přední/zadní spodní rámy | Stojící skříne, PCU



Tento rám vytváří další prostor ve spodní části a může být oddelen od skříne. Má univerzální rastr otvoru pro snadnou montáž příslušenství.

VLASTNOSTI

Popis: Pro upevnění a vedení kabelu nebo montáž přípojnice. Stejný rastr otvoru jako u rámu skříne umožňuje montáž veškerého souvisejícího příslušenství (napr. CLPF, CLPK atd.). Upevnění k základě skříne šrouby M12 (součástí dodávky). Standardní výška 300 mm (výška 200 mm dostupná pouze na požádání).

Materiál: Rám z 1,75mm ocelového plechu, panely z 1,35mm ocelového plechu.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Splňuje stupeň ochrany IP 41 | TYPE 1.

Požadavky na montáž: Přídavné bocní zákryty PCUP pro uzavření boku.

Množství v balení: 1 kus s předními a zadními krycími deskami s montážním příslušenstvím.

SPECIFIKACE

Barva:	Light Gray
Povrchová úprava:	Plated
Kód barvy:	RAL 7035
Materiál:	Ocel

Table 1/1					
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Rychlé odeslání
PCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Stainless Steel	Ne
PCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Stainless Steel	Ne
PCU2066R5	200mm	599mm	600mm	Stainless Steel	Ne
PCU2068R5	200mm	599mm	800mm	Stainless Steel	Ne
PCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Stainless Steel	Ne
PCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Stainless Steel	Ne
PCU2106R5	200mm	999mm	600mm	Stainless Steel	Ne
PCU2108R5	200mm	999mm	800mm	Stainless Steel	Ne
PCU2126R5	200mm	1199mm	600mm	Stainless Steel	Ne
PCU2128R5	200mm	1199mm	800mm	Stainless Steel	Ne
PCU3046R5	300mm	400mm	600mm	Stainless Steel	Ne
PCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Stainless Steel	Ne
PCU3066R5	300mm	599mm	600mm	Stainless Steel	Ne
PCU3068R5	300mm	599mm	800mm	Stainless Steel	Ne
PCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Stainless Steel	Ne
PCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Stainless Steel	Ne

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Rychlé odeslání
PCU3106R5	300mm	999mm	600mm	Stainless Steel	Ne
PCU3108R5	300mm	999mm	800mm	Stainless Steel	Ne
PCU3126R5	300mm	1199mm	600mm	Stainless Steel	Ne
PCU3128R5	300mm	1199mm	800mm	Stainless Steel	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE