

Vnitřní dveře, ADIS



Na povrch skříne lze namontovat displeje a indikátory a zakrýt další součásti a zabránit tak neoprávněnému přístupu.

VLASTNOSTI

Popis: Pro ovladace, metry, lampy atd. Panty lze namontovat tak, aby umožňovaly levé nebo pravé otevírání (nutné opracování). Oboustranný 3mm zámek; dveře o výšce 800 mm a větší mají 2 zámky. Využitelná hloubka mezi vnitřními a vnějšími dvermi: 35 mm, nastavitelná hloubka pomocí příslušenství AMG Funkční plocha Výška 55, šířka 108 Na vyžádání k dispozici 19palcová verze.

Materiál: Dveře 1,5mm nerezová ocel AISI 304, vertikální horní a spodní profily – 2mm nerezová ocel AISI 304.

Ochrana: IP 2XC.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Množství v balení: Vnitřní dveře, dva vertikální profily, horní a dolní profily a montážní příslušenství.

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Leštěná
Materiál: Stainless Steel 304

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Door Size	Počet západek	Enclosure Material
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Ocelový Plech
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Ocelový Plech
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Ocelový Plech
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Ocelový Plech
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Ocelový Plech
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Ocelový Plech
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Ocelový Plech
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Ocelový Plech

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Pokud chcete objednat 19palcovou verzi, přidejte I19 ke katalogovému číslu, napr. ADIS04030I19. Nevhodné pro AFS.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE