


Montážní desky | Rozvod proudu, MSMPN



The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.

VLASTNOSTI

Popis: Montážní deska k instalaci jisticu. Vhodné pro levé i pravé připojení.

Materiál: 1.5 mm pozinkovaná ocel.

Množství v balení: 1 kus s montážním materiálem.

Požadavky na montáž: K montáži na rám pro modulový systém s MSMPA01, nebo MSMPF01.

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Plated

Materiál: Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Typ	Fits Enclosure Size	Velikost panelu	Enclosure Material
MSMPN1008H	10mm	800mm	Horizontal Opening	100 x 800mm	96 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN0506	50mm	600mm	Plain	50 x 600mm	496 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN0508	50mm	800mm	Plain	50 x 800mm	496 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN1006	100mm	600mm	Plain	100 x 600mm	96 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN1006H	100mm	600mm	Horizontal Opening	100 x 600mm	96 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN1008	100mm	800mm	Plain	100 x 800mm	96 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN1506	150mm	600mm	Plain	150 x 600mm	146 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN1506V	150mm	600mm	Vertical Opening	150 x 600mm	146 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN1508V	150mm	800mm	Vertical Opening	150 x 800mm	146 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN1508	150mm	800mm	Plain	150 x 800mm	146 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN2006	200mm	600mm	Plain	200 x 600mm	196 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN2006V	200mm	800mm	Vertical Opening	200 x 600mm	196 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN2008V	200mm	800mm	Vertical Opening	200 x 800mm	196 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN2008	250mm	600mm	Plain	200 x 800mm	196 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN2506V	250mm	600mm	Vertical Opening	250 x 600mm	246 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN2506	250mm	600mm	Plain	250 x 600mm	246 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN2508V	250mm	800mm	Vertical Opening	250 x 800mm	246 x 670mm	Ocelový Plech

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Typ	Fits EnclosureSize	Velikost panelu	EnclosureMaterial
MSMPN2508	250mm	800mm	Plain	250 x 800mm	246 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN3006V	300mm	600mm	Vertical Opening	300 x 600mm	296 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN3006	300mm	600mm	Plain	300 x 600mm	296 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN3008V	300mm	800mm	Vertical Opening	300 x 800mm	296 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN3008	300mm	800mm	Plain	300 x 800mm	296 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN4006V	400mm	600mm	Vertical Opening	400 x 600mm	396 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN4006	400mm	600mm	Plain	400 x 600mm	396 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN4008V	400mm	800mm	Vertical Opening	400 x 800mm	396 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN4008	400mm	800mm	Plain	400 x 800mm	396 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN4506	450mm	600mm	Plain	450 x 600mm	446 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN4506V	450mm	600mm	Vertical Opening	450 x 600mm	446 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN4508V	450mm	800mm	Vertical Opening	450 x 800mm	446 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN4508	450mm	800mm	Plain	450 x 800mm	446 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN5006	500mm	600mm	Plain	500 x 600mm	496 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN5008	500mm	800mm	Plain	500 x 800mm	496 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN6006V	600mm	600mm	Vertical Opening	600 x 600mm	596 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN6006	600mm	600mm	Plain	600 x 600mm	596 x 470mm	Ocelový Plech
MSMPN6008V	600mm	1000mm	Vertical Opening	600 x 800mm	596 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN6008	600mm	800mm	Plain	600 x 800mm	596 x 670mm	Ocelový Plech
MSMPN6010	600mm	1000mm	Plain	600 x 1000mm	596 x 870mm	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE