


Bocní zákryty | Stojící skříne, SPM



Tyto bocní panely zajišťují neustálou ochranu proti vnikání prachu, což znamená, že elektrické komponenty mohou bez problému fungovat a pracovníci jsou chráněni proti úrazům.

VLASTNOSTI

Popis: Snadná montáž, utesнено extrudovaným jednokusým polyuretanovým tesněním a namontováno 8 šrouby a novými patentovanými držáky. Lze nahradit bocními dvermi DNS.

Materiál: Ocelový plech, 1.5 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: IP 55 | TYPE 12, 13 v kombinaci s MCS. IP 66 | TYPE 4, 12, 13 v kombinaci s MCS-HP.

Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením.

SPECIFIKACE

Tloušťka:	1.5mm
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Barva	Enclosure Material	Rychlé odeslání
SPM1805R5	1800mm	19mm	500mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM1804R5	1800mm	19mm	400mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM1806R5	1800mm	19mm	600mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM2005R5	2000mm	19mm	500mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM2004R5	2000mm	19mm	400mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM2006R5	2000mm	19mm	600mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM2008R5	2000mm	19mm	800mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM2206R5	2200mm	19mm	600mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM2208R5	2200mm	19mm	800mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM1106R5	1100mm	19mm	600mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM1406R5	1400mm	19mm	600mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM1606R5	1600mm	19mm	600mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM1808R5	1800mm	19mm	800mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM2010R5	2000mm	19mm	1000mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM1205R5	1200mm	19mm	500mm	Light Grey	Ocelový Plech	Ne
SPM1405R5	1400mm	19mm	500mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Barva	EnclosureMaterial	Rychlé odeslání
SPM1605R5	1600mm	19mm	500mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM1810R5	1800mm	19mm	1000mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne
SPM2210R5	2200mm	19mm	1000mm	Light Gray	Ocelový Plech	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE