

Pruhledné dveře z nerezové oceli, DNGS



Elektrické komponenty jsou viditelné i při zavřených průhledných dveřích, které zabranují přístup nepovolaných osob a zachovávají predepsaný stupeň krytí.

VLASTNOSTI

Popis: Prosklené dveře s cirkým bezpečnostním sklem pro sledování vnitřku skříně. Dvoubodový zámek 3 mm a rám dveří. Nabízí všechny možnosti zamykacích programů.

Materiál: Rám: Plech z nerezové oceli AISI 304 2 mm, AISI 316L (na vyžádání). Zorné pole: cirké bezpečnostní sklo, tloušťka skla 4 mm.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Ochrana: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.

Požadavky na montáž: Nejde-li o výměnu standardních dveří, použijte sadu pantů DNMS01.

Množství v balení: 1 kus.

SPECIFIKACE

Tloušťka:	2mm
Povrchová úprava:	Leštěná
Materiál:	Stainless Steel 304

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Window Size	Enclosure Material	Produktová řada
DNGS1408	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Ocelový Plech	Free-Standing
DNGS1606	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Ocelový Plech	Free-Standing
DNGS1608	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Ocelový Plech	Free-Standing
DNGS1610	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Ocelový Plech	Free-Standing
DNGS1806	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Ocelový Plech	Free-Standing
DNGS1808	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Ocelový Plech	Free-Standing
DNGS1810	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Ocelový Plech	Free-Standing
DNGS2006	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Ocelový Plech	Free-Standing
DNGS2008	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Ocelový Plech	Free-Standing
DNGS2010	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Ocelový Plech	Free-Standing

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE