

Ovládací skříň s rozhraním pro obsluhu, OICE-SS



Ovládací skříň s rozhraním pro obsluhu OICE-SS z nerezové oceli má předvrtané vzory děrování umožňující snadné umístění na otočné rameno. Díky vysokému stupni krytí IP66 a NEMA 12 a 4x lze skříň používat v prostředích vyžadujících hygienické provedení.

VLASTNOSTI

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304. Tělo: 1,5 mm. Dveře pro model AISI 304L: 1,5 mm / 2 mm pro skříň o výšce nebo šířce 600 mm nebo větší. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.

Tělo: Skládání se švovými sváry, výztužná deska upevněná ve střeše skříně.

Zadní dveře: Roh vytvořený z jednoho kusu. Montuje se na povrch se 130° otevíráním. Zapuštěné panty z nerezové oceli AISI 304 se záchytným kolíkem. Lze je namontovat tak, aby bylo možné levostranné i pravostranné otevírání. Vstřikované polyuretanové těsnění zajišťuje řádné utěsnění.

Zámek: Speciální oboustranný 3mm zámek nVent HOFFMAN ze slitiny Zamak s 90° pohyblivostí a antivibračním mechanismem. Dva zámky pro skříň o výšce 600 mm.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10.

Povrchová úprava: Broušená nerezová ocel 400.

Obsah dodávky: Skříň s dveřmi, plastovým oboustranným 3mm klíčem a montážním příslušenstvím.

SPECIFIKACE

Materiál: 304 Stainless Steel; 316L Stainless steel

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	System Compatibility	Hmotnost	Rychlé odeslání
OICE60606030S	600mm	600mm	300mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	Ne
OICE48404021S	400mm	400mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Ne
OICE48364015S	360mm	400mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Ne
OICE60505021S	500mm	500mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	Ne
OICE48405021S	400mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Ne
OICE60406021S	400mm	600mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	Ne
OICE48406021S	400mm	600mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Ne
OICE60404021S	400mm	400mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	Ne
OICE48303615S	300mm	360mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Ne
OICE48505021S	500mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE