

Horizontal Pouring Basin, Top Fill, Standard



Standard horizontal pouring basins should be used whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the standard pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.

VLASTNOSTI

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

SPECIFIKACE

Materiál: Graphite

Table 1/1

Katalogové číslo	Diameter (Ø)	Length (L)	Width (W)	Height (H)
RBWS1467D	54 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467F	64 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467M	95 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467U	35 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467X	38 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467E	57 mm	86mm	89 mm	102 mm

Katalogové číslo	Diameter (Ø)	Length (L)	Width (W)	Height (H)
RBWS1467G	70 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467C	48 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467A	41 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467K	86 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467H	73 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467J	76 mm	86mm	89 mm	102 mm


DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

RBWS1467 pouring basins require one RBW167 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE