

## Podstavec, MSVS



Sokl umožňuje vedení kabeláže bez omezení. Sokl vytváří pod skříní prostor navíc, díky kterému je instalace kabelu snadná.

### VLASTNOSTI

Popis: 4 části ve tvaru U jsou připevněny šrouby k rohovým částem. Výška podstavce je 100 mm. Vyžadováno opracování.

Materiál: Broušená nerezová ocel 2 mm, AISI 304 / AISI 316L.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Množství v balení: 1 podstavec s montážním materiálem.

## SPECIFIKACE

**Tloušťka:** 2mm  
**Povrchová úprava:** Leštěná

Table 1/1

| Katalogové číslo | Výška | Šířka  | Hloubka | Materiál            | Enclosure Material | Produktová řada |
|------------------|-------|--------|---------|---------------------|--------------------|-----------------|
| MSVS1124-316     | 100mm | 1200mm | 400mm   | Nerezová Ocel 316L  | Ocelový Plech      | Wall Mounted    |
| MSVS1083         | 100mm | 800mm  | 300mm   | Stainless Steel 304 | Ocelový Plech      | Wall Mounted    |
| MSVS1063-316     | 100mm | 600mm  | 300mm   | Nerezová Ocel 316L  | Ocelový Plech      | Wall Mounted    |
| MSVS1103-316     | 100mm | 1000mm | 300mm   | Nerezová Ocel 316L  | Ocelový Plech      | Wall Mounted    |
| MSVS1083-316     | 100mm | 800mm  | 300mm   | Nerezová Ocel 316L  | Ocelový Plech      | Wall Mounted    |
| MSVS1063         | 100mm | 600mm  | 300mm   | Stainless Steel 304 | Ocelový Plech      | Wall Mounted    |
| MSVS1103         | 100mm | 1000mm | 300mm   | Stainless Steel 304 | Ocelový Plech      | Wall Mounted    |
| MSVS1084         | 100mm | 800mm  | 400mm   | Stainless Steel 304 | Ocelový Plech      | Wall Mounted    |
| MSVS1124         | 100mm | 1200mm | 400mm   | Stainless Steel 304 | Ocelový Plech      | Wall Mounted    |
| MSVS1123-316     | 100mm | 1200mm | 300mm   | Nerezová Ocel 316L  | Ocelový Plech      | Wall Mounted    |
| MSVS1084-316     | 100mm | 800mm  | 400mm   | Nerezová Ocel 316L  | Ocelový Plech      | Wall Mounted    |
| MSVS1123         | 100mm | 1200mm | 300mm   | Stainless Steel 304 | Ocelový Plech      | Wall Mounted    |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**