


nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor



nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.

VLASTNOSTI

Bars can be individually secured

Fast, one-man installation

Requires only a lightweight ratchet wrench to install

Can be used to splice two smaller bars

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Plain

Materiál: Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Width (W)	Unit Weight
RBW3997		86mm	27 mm	0.03 kg
RBW3999	145565	86mm	38 mm	0.04 kg
RBW3998		86mm	29 mm	0.04 kg
RBW39910		111mm	38 mm	0.05 kg


Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Width (W)	Unit Weight
RBW39911		146mm	51 mm	0.11 kg
RBW39914		152mm	57 mm	0.32 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

nVent LENTON Speed Sleeve is a compression-only splicing system. It should never be used for tension applications.

LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors					
Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Sleeve	Adaptor	Adaptors Required
25 to 22 mm	#8 to #7	-	RBW2688	RBW3997	1
28 to 25 mm	#9 to #8	-	RBW2689	RBW3998	1
32 to 28 mm	#10 to #9	-	RBW26810	RBW3999	1
36 to 32 mm	#11 to #10	35M to 30M	RBW26811	RBW39910	1
43 to 36 mm	#14 to #11	45M to 35M	RBW26814	RBW39911	2
57 to 43 mm	#18 to #14	55M to 45M	RBW26818	RBW39914	2

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE