

Oddelovací deska pro skříně MCS a MCD, SPD



Tato ocelová prepážka odděluje modulárne sestavené skříně, aniž by narušovala predepsaný stupeň krytí IP, a vytváří jednotlivé sekce pro instalaci komponent.

VLASTNOSTI

Popis: Pro oddelení dvou modulárne sestavených skříní MCS/MCD.

Materiál: Pozinkovaná ocel

Požadavky na montáž: IP 43 | TYPE 1 tesnění může být dosaženo užitím tesnění SPDG. Konzoly CCJ jsou vyžadovány pro montáž SPD do skříní. Pro spojení skříní dohromady použijte konzoly CCM a CCI. Pro stínění EMI musí být použito tesnění SPDEG.

Množství v balení: 1 kus

SPECIFIKACE

Tloušťka: 1.5mm
Materiál: Ocelový Plech
Povrchová úprava: Pozinkovaná Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Rychlé odeslání
SPD1805	1800mm	13mm	406mm	Ocelový Plech	Ne
SPD1804	1800mm	13mm	306mm	Ocelový Plech	Ne
SPD1806	1800mm	13mm	506mm	Ocelový Plech	Ne
SPD2005	2000mm	13mm	406mm	Ocelový Plech	Ne
SPD2004	2000mm	13mm	306mm	Ocelový Plech	Ne
SPD2006	2000mm	13mm	506mm	Ocelový Plech	Ne
SPD2008	2000mm	13mm	706mm	Ocelový Plech	Ne
SPD2206	2200mm	13mm	506mm	Ocelový Plech	Ne
SPD2208	2200mm	13mm	706mm	Ocelový Plech	Ne
SPD1205	1200mm	13mm	500mm	Ocelový Plech	Ne
SPD1405	1400mm	13mm	500mm	Ocelový Plech	Ne
SPD1605	1600mm	13mm	500mm	Ocelový Plech	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE