


Novastar Frame, Universal Heavy-Duty

Power Utilities



Asthetic aluminum extruded frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Novastar Frame, Universal Heavy-Duty

Aluminium profile, RAL 7021, including grounding

Static load-carrying capacity 400 kg

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Hloubka	Barva	Kód barvy
------------------	-------------	-------	-------	---------	-------	-----------

28230-057	12 U	589 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-058	12 U	589 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-059	12 U	589 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-107	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-108	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-109	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-110	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-111	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-112	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-113	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-114	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-115	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-116	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-117	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-118	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-119	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-167	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-168	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-169	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-170	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-171	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-172	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-173	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-174	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-175	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-176	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-177	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-178	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-179	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-180	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-181	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-182	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-183	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-184	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-185	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-052	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-053	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-186	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-187	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-188	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Katalogové číslo	Frame Material	Materiál	Product Type	Static Load	Typ
28230-057	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-058	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-059	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-107	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-108	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-109	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-110	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-111	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-112	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-113	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-114	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-115	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-116	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-117	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-118	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-119	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal

Katalogové číslo	Frame Material	Materiál	Product Type	Static Load	Typ
28230-167	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-168	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-169	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-170	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-171	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-172	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-173	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-174	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-175	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-176	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-177	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-178	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-179	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-180	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-181	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-182	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-183	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-184	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal

Katalogové číslo	Frame Material	Materiál	Product Type	Static Load	Typ
28230-185	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-052	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-053	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-186	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-187	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal
28230-188	Hliník	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Universal

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte