

AMC Filler Module With Pull-Handle



This AdvancedMC filler module consists of a stainless steel front panel without LEDs and has EMC gaskets on the left hand and bottom side. The filler module is fixed into the chassis card guide by a snap in plastic nose. The module can be used to cover an empty slot, to ensure EMC shielding and close the front to seal air leaks into the chassis. These filler modules can be used in AdvancedMC Carriers and in MicroTCA slots. It doesn't require a locking bar.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

In accordance with AMC.0 R2.0 specification

Shielded filler modules are used to close unused slots

pull handle to extract sub-assembly

The optional air baffle (airflow adjustable) can be used to direct chassis airflow

SPECIFIKACE

Produktová řada:	AdvancedMC
Typ:	Filler Module
Product Type:	System Module

Table 1/1

Katalogové číslo	Design Feature	Materiál	Povrchová úprava	Množství v balení	Rychlé odeslání
20849-248	Mid-Size	Hliník	Passivated	1	Ne
20849-024	Full-Size	Stainless Steel		1	Ne

Katalogové číslo	Design Feature	Materiál	Povrchová úprava	Množství v balení	Rychlé odeslání
20849-022	Compact	Stainless Steel		1	Ne
20849-250	Full-Size	Hliník	Passivated	1	Ne
20849-106	Mid-Size	Stainless Steel		1	Ne
20849-251	Full-Size	Hliník	Passivated	1	Ne
20849-107	Mid-Size	Stainless Steel		1	Ne
20849-025	Full-Size	Stainless Steel		1	Ne
20849-249	Mid-Size	Hliník	Passivated	1	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE