


Novastar Frame, Heavy-Duty

Power Utilities



Aesthetic aluminum die-cast frame with 400 kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Static load-carrying capacity 400 kg

19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Hloubka	Barva	Kód barvy
------------------	-------------	-------	-------	---------	-------	-----------

28230-056	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-189	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-192	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-193	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-310	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-370	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-430	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-196	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-197	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-314	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-374	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-434	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-200	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-201	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-319	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-379	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-439	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-204	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-205	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-328	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-388	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-448	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-208	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-209	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-332	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-392	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-452	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-212	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-213	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-337	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-397	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-457	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-216	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-217	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-341	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-401	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-461	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Katalogové číslo	Frame Material	Product Type	Static Load	Typ
------------------	----------------	--------------	-------------	-----

28230-056	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-189	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-192	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-193	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-310	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-370	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-430	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-196	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-197	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-314	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-374	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-434	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-200	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-201	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-319	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-379	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-439	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-204	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-205	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty

28230-328	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-388	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-448	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-208	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-209	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-332	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-392	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-452	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-212	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-213	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-337	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-397	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-457	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-216	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-217	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-341	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-401	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty
28230-461	Hliník	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Heavy Duty

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE