

# Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking

## Power Utilities

### VLASTNOSTI

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

### SPECIFIKACE

Table 1/2

| Katalogové číslo | Rack Height | Výška   | Šířka  | Barva      | Kód barvy | Locking Type    |
|------------------|-------------|---------|--------|------------|-----------|-----------------|
| 21630-691        | 33 U        | 1600 mm | 800 mm | Black Grey | RAL 7021  | 3-Point Locking |
| 21630-692        | 38 U        | 1800 mm | 600 mm | Black Grey | RAL 7021  | 3-Point Locking |
| 21630-689        | 29 U        | 1400 mm | 800 mm | Black Grey | RAL 7021  | 3-Point Locking |
| 21630-690        | 33 U        | 1600 mm | 600 mm | Black Grey | RAL 7021  | 3-Point Locking |
| 21630-696        | 47 U        | 2200 mm | 600 mm | Black Grey | RAL 7021  | 3-Point Locking |
| 21630-695        | 42 U        | 2000 mm | 800 mm | Black Grey | RAL 7021  | 3-Point Locking |

| Katalogové číslo | Rack Height | Výška   | Šířka  | Barva      | Kód barvy | Locking Type    |
|------------------|-------------|---------|--------|------------|-----------|-----------------|
| 21630-688        | 29 U        | 1400 mm | 600 mm | Black Grey | RAL 7021  | 3-Point Locking |
| 21630-693        | 38 U        | 1800 mm | 800 mm | Black Grey | RAL 7021  | 3-Point Locking |
| 21630-697        | 47 U        | 2200 mm | 800 mm | Black Grey | RAL 7021  | 3-Point Locking |
| 21630-687        | 24 U        | 1200 mm | 800 mm | Black Grey | RAL 7021  | 3-Point Locking |
| 21630-694        | 42 U        | 2000 mm | 600 mm | Black Grey | RAL 7021  | 3-Point Locking |
| 21630-686        | 24 U        | 1200 mm | 600 mm | Black Grey | RAL 7021  | 3-Point Locking |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Product Type | Stupeň krytí | Typ               |
|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 21630-691        | Cabinet Door | IP20         | Glass Double Door |
| 21630-692        | Cabinet Door | IP20         | Glass Double Door |
| 21630-689        | Cabinet Door | IP20         | Glass Double Door |
| 21630-690        | Cabinet Door | IP20         | Glass Double Door |
| 21630-696        | Cabinet Door | IP20         | Glass Double Door |
| 21630-695        | Cabinet Door | IP20         | Glass Double Door |
| 21630-688        | Cabinet Door | IP20         | Glass Double Door |
| 21630-693        | Cabinet Door | IP20         | Glass Double Door |
| 21630-697        | Cabinet Door | IP20         | Glass Double Door |
| 21630-687        | Cabinet Door | IP20         | Glass Double Door |
| 21630-694        | Cabinet Door | IP20         | Glass Double Door |

| Katalogové číslo | Product Type | Stupeň krytí | Typ               |
|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 21630-686        | Cabinet Door | IP20         | Glass Double Door |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**