

Varistar CP Perforated, Seismic Base Plate, EMC, for Rear Cable Ducting

Power Utilities

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

VLASTNOSTI

Installation from outside

Cutout at rear

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Barva	Kód barvy	Complies With	Materiál
20630-328	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Ocel
20630-326	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Ocel
20630-325	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Ocel
20630-327	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Ocel
20630-329	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Ocel
20630-330	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Ocel

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Barva	Kód barvy	Complies With	Materiál
20630-331	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Ocel
20630-332	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Ocel

Table 2/2

Katalogové číslo	Product Type	Typ	Works With
20630-328	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-326	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-325	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-327	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-329	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-330	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-331	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-332	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE