

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

VLASTNOSTI

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Barva	Kód barvy	Complies With
21630-760	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-761	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-762	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-763	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-764	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Barva	Kód barvy	Complies With
21630-765	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-766	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-767	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Table 2/2

Katalogové číslo	Locking Type	Materiál	Product Type	Stupeň krytí	Typ	Works With
21630-760	4-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-761	4-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-762	4-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-763	4-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-764	4-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-765	4-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-766	5-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-767	5-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE