

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Power Utilities

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

VLASTNOSTI

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Barva	Kód barvy	Complies With
21630-171	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-210	24 U	1200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-211	29 U	1400 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-212	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-213	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-214	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-215	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-216	24 U	1200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Barva	Kód barvy	Complies With
21630-217	29 U	1400 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-218	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-219	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-220	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1

Table 2/3

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Locking Type	Materiál	Product Type	Stupeň krytí	Typ
21630-171	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-210	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-211	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-212	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-213	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-214	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-215	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-216	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-217	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-218	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-219	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-220	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking	Ocel	Cabinet Door	IP55	Steel Door

Table 3/3

Katalogové číslo	Works With
21630-171	Varistar CP
21630-210	Varistar CP
21630-211	Varistar CP
21630-212	Varistar CP
21630-213	Varistar CP
21630-214	Varistar CP
21630-215	Varistar CP
21630-216	Varistar CP
21630-217	Varistar CP
21630-218	Varistar CP
21630-219	Varistar CP
21630-220	Varistar CP

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE