


Static Handle Alu-Profile in Trapezoid Form

The static Alu-profile handle, trapezoid form can be mounted to a front panel for extraction of the PCB.



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Aluminium profile handle

SPECIFIKACE


Materiál:	Hliník
Povrchová úprava:	Anodized
Works With:	Front Panels
Product Type:	Handle
Typ:	Static

Table 1/1

Katalogové číslo	Rack Width	Množství v balení	Typ rukojeti	Barva	Šířka (W)	Rychlé odeslání
20809-281	3HP	1	Aluminum Profile	Silver	13.8mm	Ne
20809-282	4HP	1	Aluminum Profile	Silver	18.9mm	Ne
20809-283	5HP	1	Aluminum Profile	Silver	24mm	Ne
20809-284	6HP	1	Aluminum Profile	Silver	29mm	Ne
20809-285	7HP	1	Aluminum Profile	Silver	34.1mm	Ne
20809-286	8HP	1	Aluminum Profile	Silver	39.2mm	Ne
20809-287	9HP	1	Aluminum Profile	Silver	44.3mm	Ne
20809-288	10HP	1	Aluminum Profile	Silver	49.4mm	Ne
20809-289	12HP	1	Aluminum Profile	Silver	59.6mm	Ne
20809-290	14HP	1	Aluminum Profile	Silver	69.7mm	Ne
20809-291	21HP	1	Aluminum Profile	Silver	105.2mm	Ne
20809-292	28HP	1	Aluminum Profile	Silver	140.8mm	Ne
20809-293	42HP	1	Aluminum Profile	Silver	212mm	Ne
30809-428		1	Aluminum Profile	Silver	1000mm	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE