

# Tray Handle

The tray handle can be clip into a cutout in the side panel of a case. 2 sizes available.



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Static load-carrying capacity 30 kg/pair

Side panel thickness min. 1,0 mm

## SPECIFIKACE

<b>Static Load:</b>	30kg
<b>Barva:</b>	Black
<b>Works With:</b>	Cases
<b>Produktová řada:</b>	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
<b>Product Type:</b>	Handle
<b>Materiál:</b>	Polycarbonate
<b>Typ:</b>	Static

Table 1/2

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Typ rukojeti	Flammability Rating
60229-004	56mm	110mm	18mm	1	Tray Handle	UL® 94V-0

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Typ rukojeti	Flammability Rating
60225-012	79mm	187mm	22mm	1	Tray Handle	UL® 94V-0

Table 2/2

Katalogové číslo	Rychlé odeslání
60229-004	Ne
60225-012	Ne

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**