


Varistar CP Base Plate, One-Piece

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.



VLASTNOSTI

The base plate is solid and covers the base of the cabinet

Is assembled from outside

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet/Rack Base

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
21630-629	600mm	600mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-630	600mm	800mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-635	800mm	600mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-636	800mm	800mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-628	600mm	300mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-631	600mm	900mm	1			Hot-Dip Galvanized

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
21630-632	600mm	1000mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-637	800mm	900mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-638	800mm	1000mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-320	600mm	300mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-322	600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-323	600mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-324	600mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-325	600mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-326	600mm	1100mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-327	600mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-330	800mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-331	800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-332	800mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-333	800mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-334	800mm	1100mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-335	800mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
21630-633	600mm	1100mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-634	600mm	1200mm	1			Hot-Dip Galvanized

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
21630-639	800mm	1100mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-640	800mm	1200mm	1			Hot-Dip Galvanized

Table 2/2

Katalogové číslo	Rychlé odeslání
21630-629	Ne
21630-630	Ne
21630-635	Ne
21630-636	Ne
21630-628	Ne
21630-631	Ne
21630-632	Ne
21630-637	Ne
21630-638	Ne
21630-320	Ne
21630-322	Ne
21630-323	Ne
21630-324	Ne
21630-325	Ne
21630-326	Ne

Katalogové číslo	Rychlé odeslání
21630-327	Ne
21630-330	Ne
21630-331	Ne
21630-332	Ne
21630-333	Ne
21630-334	Ne
21630-335	Ne
21630-633	Ne
21630-634	Ne
21630-639	Ne
21630-640	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

This base plate is used for applications which don't require cable entry from the base.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE