

Varistar CP Double Steel Door, Plain, 3-Point Locking



Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection.

VLASTNOSTI

Double steel door with 3 point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPECIFIKACE

Locking Type: 3-Point Locking

Product Type: Cabinet Door

Stupeň krytí: IP20

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-440	24U	1200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-441	24U	1200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-442	29U	1400mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-443	29U	1400mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-444	33U	1600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-445	33U	1600mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-446	38U	1800mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-447	38U	1800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-086	42U	2000mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-089	42U	2000mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-087	47U	2200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-090	47U	2200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-088	52U	2450mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-091	52U	2450mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2					
Katalogové číslo	Complies With	Povrchová úprava	Typ	Works With	Rychlé odeslání
21630-440	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne
21630-441	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne
21630-442	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne
21630-443	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne
21630-444	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne
21630-445	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne

Katalogové číslo	Complies With	Povrchová úprava	Typ	Works With	Rychlé odeslání
21630-446	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne
21630-447	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne
21630-086	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne
21630-089	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne
21630-087	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne
21630-090	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne
21630-088	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne
21630-091	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Strukturovaný Práškový	Steel Double Door	Varistar CP	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

24U - 33U IP20 doors have 2 hinges, 38U - 52U IP20 doors have 3 hinges to ensure robust IP20 closing structures for taller cabinets

Please order lever handle 24630003 and the DIN lock separately if you want to replace the 1333 DIN lock lever handle

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE