

Varistar CP Steel Door, Plain, Multi-Point Locking

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

VLASTNOSTI

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with 4-point locking for EMC applications

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet Door
Stupeň krytí: IP55
Materiál: Stainless Steel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Množství v balení	Povrchová úprava	Locking Type
21630-521	24U	1200mm	600mm	1	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking
21630-522	24U	1200mm	800mm	1	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking
21630-523	29U	1400mm	600mm	1	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking
21630-524	29U	1400mm	800mm	1	Strukturovaný Práškový	3-Point Locking
21630-525	33U	1600mm	600mm	1	Strukturovaný Práškový	4-Point Locking
21630-526	33U	1600mm	800mm	1	Strukturovaný Práškový	4-Point Locking
21630-527	38U	1800mm	600mm	1	Strukturovaný Práškový	4-Point Locking

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Množství v balení	Povrchová úprava	Locking Type
21630-528	38U	1800mm	800mm	1	Strukturovaný Práškový	4-Point Locking
21630-529	42U	2000mm	600mm	1	Strukturovaný Práškový	4-Point Locking
21630-530	42U	2000mm	800mm	1	Strukturovaný Práškový	4-Point Locking
21630-531	47U	2200mm	600mm	1	Strukturovaný Práškový	5-Point Locking
21630-532	47U	2200mm	800mm	1	Strukturovaný Práškový	5-Point Locking

Table 2/2

Katalogové číslo	Rychlé odeslání
21630-521	Ne
21630-522	Ne
21630-523	Ne
21630-524	Ne
21630-525	Ne
21630-526	Ne
21630-527	Ne
21630-528	Ne
21630-529	Ne
21630-530	Ne
21630-531	Ne
21630-532	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE